

Garant**Cleaningpoint osazená, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987121 S
GTIN	4045197977595
Třída artiklu	91M

Popis**Provedení:**

Tuhý korpus z ocelového plechu. Středová strana s 4-hranným děrováním 9×9 mm v rastru 37 mm. Osazeno nádobou na druhotné suroviny a držákem papírových rolí.

Rozsah dodávky:

Cleaning Point č. 987101: 1 ks vel. S

Nádoba na sběr druhotných surovin č. 987110: 2 ks vel. 45

Sada držáků č. 987116: 1 ks

tyrkysový držák papírových rolí č. 089160 vel. W1: 1 ks

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9 mm

Výška: 1700 mm

Šířka: 725 mm

Hloubka: 634 mm

Hloubka korpusu: 524 mm

Hmotnost: 81 kg

Technický popis

Šířka	725 mm
Hloubka	634 mm
Výška	1700 mm
Typ	S
Hmotnost	81 kg
Hloubka korpusu	524 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Čisticí stanice

Příslušenství

Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
Madlo Barva BLACK	920135 BLACK