

Garant**Cleaningpoint osazená, Typ: M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987121 M
GTIN	4045197978103
Třída artiklu	91M

Popis**Provedení:**

Tuhý korpus z ocelového plechu. Středová strana s 4-hranným děrováním 9×9 mm v rastru 37 mm. Osazeno nádobou na druhotné suroviny a držákem papírových rolí. 4 řiditelná kolečka (Ø 100 mm) s brzdou a 2 velká posuvná madla s opláštěním Haptoprene zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Cleaning Point č. 987101: 1 ks vel. M
Nádoba na sběr druhotných surovin č. 987110: 2 ks vel. 45
Sada držáků č. 987116: 1 ks
Tyrkysový držák papírových rolí č. 089160 vel. W1: 1 ks

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9 mm

Výška: 1850 mm

Šířka: 725 mm

Hloubka: 634 mm

Hloubka korpusu: 524 mm

Hmotnost: 83 kg

Technický popis

Hloubka korpusu	524 mm
Výška	1850 mm
Šířka	725 mm
Hmotnost	83 kg
Hloubka	634 mm
Typ	M
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Čisticí stanice

Příslušenství

Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Madlo Barva BLUE	920135 BLUE