



Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 3-3/4HDpalec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Nástrčná ráčna přepínatelná.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

Technický popis

Výška v	35 mm
Šířka b	61 mm
Nástrčná stopka	22×28 mm
Trvalé zatížení	650 Nm
Počet břitů	60
Řada	735/65
Upínací 4hran	3/4 palec
Rozteč S	55 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ne
Druh produktu	Ráčna