

**Základní regál s policemi, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police:  
2500/1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990508 2500/1000
GTIN	4004514202628
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Výška regálů	2500 mm
Počet polic	6
Počet profilových rámců	2
Šířka montážního rozměru základního regálu	1060 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Hloubka polic	600 mm
Hloubka regálu	600 mm
Police šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 300X600 mm	990581 300X600
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 400X600 mm	990581 400X600
	990581 500X600

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 500X600 mm

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 200X600 mm

990581 200X600

Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 1000X600 mm

990580 1000X600

Upínací patka

990852