

## Základní regál s policemi, Hloubka 800 mm, Výška / šířka police: 2000/1000mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990512 2000/1000
GTIN	4004514222343
Třída artiklu	96P

### Popis

#### Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

#### Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

#### Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

#### Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Počet profilových rámu	2
Počet polic	5
Výška regálů	2000 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu	1060 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Hloubka polic	800 mm
Hloubka regálu	800 mm
Police šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 800 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 1000X800 mm	990580 1000X800
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 500X800 mm	990581 500X800
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 400X800 mm	990581 400X800

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 300X800 mm

990581 300X800

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 200X800 mm

990581 200X800

Upínací patka

990852