

## Základní regál s policemi, Hloubka 500 mm, Výška / šířka police: 2500/1300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990544 2500/1300
GTIN	4004514217899
Třída artiklu	96P

### Popis

#### Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

#### Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

#### Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

#### Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Výška regálů	2500 mm
Počet profilových rámců	2
Šířka montážního rozměru základního regálu	1360 mm
Počet polic	6
Nástavba regálu	Základní regál
Hloubka polic	500 mm
Hloubka regálu	500 mm
Police šířka	1300 mm
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	250 kg
Tloušťka police	40 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 210X500 mm	990583 210X500
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 310X500 mm	990583 310X500
	990583 410X500

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 410X500 mm

Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 1300X500 mm

990582 1300X500

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 510X500 mm

990583 510X500

Upínací patka

990852