

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967010 150
GTIN	4045197612267
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otvírání směrem dozadu.** Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnicích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).**S otočnou deskou;** lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)
Rozsah upnutí	255 mm
Šířka čelistí	150 mm

Druh produktu

Paralelní svěrák

Příslušenství

Jednotlivá otočná deska Šířka čelistí 150 mm	967020 150
Podložka pod svěrák	967330
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár náhradních čelistí rýhovaných Šířka čelistí 150 mm	967040 150
Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 150 mm	967045 150