

**Garant****Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967110 140
GTIN	4045197694201
Třída artiklu	91J

**Popis****Provedení:****Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pēchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká (vyměnitelné).

**Text upoutávky:**

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

**Výhoda:**

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

## Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Rozsah upnutí	200 mm
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Hloubka upnutí	95 mm
Hmotnost	19 kg
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1 – 2.3/4 palec
Šířka čelistí	140 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 140	967140 140
Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 140 mm	967150 140
Pár náhradních čelistí se šrouby pro svěrák Šířka čelistí 140 mm	967145 140
Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110 Vhodné pro svěrák vel. 140	967520 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250