

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967120 140
GTIN	4045197612571
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápustkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Výhoda:

- **Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klička je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápustkově kovaná

Šířka čelistí	140 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Podložka pod svěrák	967330
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 140	967140 140
Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 140 mm	967150 140