

Garant

Paralelní svěrák s otočnou deskou a vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967130 120
GTIN	4045197613738
Třída artiklu	91J

Popis

Provedení:

Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.

Otevírání dopředu. Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a přechování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká (vyměnitelné).

Výhoda:

- **Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klička je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Technický list

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťově kovaná
Šířka čelistí	120 mm
Vyměnitelné čelisti	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/967130-120>