

HOLEX**Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967430 140
GTIN	4045197694409
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:****Celý z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otevírání směrem dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.

Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění.

Dvojitě prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.

S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.

S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (vyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Rozsah upnutí	180 mm
Hloubka upnutí	90 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	16 kg
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	20 - 80 mm
Šířka čelistí	140 mm

Vyměnitelné čelisti	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 140 mm	967722 140
Výškově stavitelný stojan pro svěráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Vhodné pro svěrák vel. 140	967540 140
Pár náhradních čelistí se šrouby pro č. 967430 Šířka čelistí 140 mm	967440 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 140 mm	967711 140
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 140 mm	967723 140
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 140 mm	967724 140