

BROCKHAUS | HEUER

Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s otočnou deskou, Šířka čelistí: 120mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967370 120
GTIN	2050002047723
Třída artiklu	93Q

Popis**Provedení:**

Kalený z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání dopředu.

Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.

Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

Otočná deska 360°, plynulé otočení a spolehlivá aretace v jakékoli poloze.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Šířka čelistí	120 mm
Řada	Heuer Front

Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 120 mm	967722 120
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 120 mm	967724 120
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 120 mm	967711 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 120 mm	967723 120
Podložka pod svěrák	967330