

Garant**Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967170, Vhodné pro svěrák vel.: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967530 120
GTIN	4045197694508
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:**

Stabilní a vysoce pevná **kovaná** / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí **bezpečnostní upínací páčky**.

Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit **bez přídavné otočné desky o 360°**, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

Vhodné pro :

Paralelní svěráky „Matador“ č. 967170.

Rozsah dodávky:

Včetně všech upeňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Výškový rozsah: 242 mm

Rozsah nad deskou pracovního stolu: 93 - 335 mm

Hmotnost: 11,2 kg

Technický popis

Rozsah nad deskou pracovního stolu	93 - 335 mm
Hmotnost	11,2 kg
Vhodné pro svěrák vel.	120
Výškový rozsah	242 mm
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj

Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967170 Vhodné pro svěrák vel. 120/1	967530 120/1
M12X50/2	967003 M12X50/2