

Garant**Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260, Vhodné pro svěrák vel.: 175**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	967550 175
GTIN	4045197694584
Třída artiklu	91J

Popis

Provedení:

Stabilní a vysoce pevná **kovaná** / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí **bezpečnostní upínací páčky**.

Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit **bez přídavné otočné desky o 360°**, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

Vhodné pro :

Paralelní svěráky **Horex č. 967260**.

Rozsah dodávky:

Včetně všech upeňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Výškový rozsah: 242 mm

Rozsah nad deskou pracovního stolu: 93 - 335 mm

Hmotnost: 12,1 kg

Technický popis

Hmotnost	12,1 kg
Vhodné pro svěrák vel.	175
Rozsah nad deskou pracovního stolu	93 - 335 mm
Výškový rozsah	242 mm
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj

Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260 Vhodné pro svěrák vel. 175/1	967550 175/1
M12X40/3	967003 M12X40/3