

**Základní regál s policemi, Hloubka 500 mm, Výška / šířka police:  
3000/1300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990544 3000/1300
GTIN	4004514217943
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Nástavba regálu	Základní regál
Počet polic	7
Šířka montážního rozměru základního regálu	1360 mm
Výška regálů	3000 mm
Počet profilových rámu	2
Hloubka polic	500 mm
Hloubka regálu	500 mm
Police šířka	1300 mm
Maximální zatížení pole	1600 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	250 kg
Tloušťka police	40 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 210X500 mm	990583 210X500
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 410X500 mm	990583 410X500
	990583 310X500

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 310X500 mm

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 510X500 mm

990583 510X500

Upínací patka

990852