

**Základní regál s policemi, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 2500/750mm****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 990548 2500/750 |
| GTIN           | 4004514237859   |
| Třída artiklu  | 96P             |

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**

- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

|  |                  |
|--|------------------|
| Šířka  | 810 mm           |
| Šířka montážního rozměru základního regálu                               | 810 mm           |
| Nástavba regálu  | Základní regál   |
| Hloubka  | 636 mm           |
| Počet polic  | 6                |
| Výška regálů   | 2500 mm          |
| Počet profilových rámu   | 2                |
| Výška  | 2500 mm          |
| Hloubka polic  | 600 mm           |
| Hloubka regálu   | 600 mm           |
| Police šířka   | 750 mm           |
| Maximální zatížení pole  | 1800 kg          |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg           |
| Tloušťka police  | 40 mm            |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm            |
| Provedení montáže  | Nástrčný regál   |
| Materiál   | pozinkované      |
| Atribut názvu produktu   | Hloubka 600 mm   |
| Druh produktu  | Regál s policemi |