

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police:  
2000/1300mm****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990550 2000/1300 |
| GTIN           | 4004514218001    |
| Třída artiklu  | 96P              |

**Popis****Provedení:**

Profilové T-rámy a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Výška regálů                                                             | 2000 mm          |
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu                               | 1306 mm          |
| Počet profilových rámců                                                  | 1                |
| Nástavba regálu                                                          | Doplňkový regál  |
| Počet polic                                                              | 5                |
| Hloubka polic                                                            | 600 mm           |
| Hloubka regálu                                                           | 600 mm           |
| Police šířka                                                             | 1300 mm          |
| Maximální zatížení pole                                                  | 1300 kg          |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 250 kg           |
| Tloušťka police                                                          | 40 mm            |
| Výškové nastavení v rastru                                               | 25 mm            |
| Provedení montáže                                                        | Nástrčný regál   |
| Materiál                                                                 | pozinkované      |
| Atribut názvu produktu                                                   | Hloubka 600 mm   |
| Druh produktu                                                            | Regál s policemi |

## Příslušenství

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované<br>Výška × hloubka 310X600 mm | 990583 310X600 |
| Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované<br>Výška × hloubka 410X600 mm | 990583 410X600 |
|                                                                                     | 990583 510X600 |

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 510X600 mm

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 210X600 mm

990583 210X600

Upínací patka

990852