

Celoplechová boční stěna, Výška 2500 mm, Hloubka: 800 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990622 800
GTIN	4004514249326
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Pozinkovaný ocelový plech, boční stěny se na styčných hranách překrývají.

Sestávající se z 2× 1300 mm vysokých bočních stěn.

Vhodné pro :

Policové regály č. 990500 – 990554 a regály se šikmými policemi č. 990600 – 990602.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů/matic.

Materiál: pozinkované

Technický popis

Šířka	800 mm
Rozsah dodávky	2×1300 mm výška
Zákaznická montáž	ano
Nástavba boční stěny	dvoudílné
Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano

Vstavbu lze provést jako dělicí příčku	ne
vhodné pro regál se šikmými policemi	ano
Vhodné pro regál hloubky	800 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál	ano
Výška	2500 mm
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Výška 2500 mm
Druh produktu	Díly pro regál s policemi