

HOLEX**Rounový kotouč se suchým zipem, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5694 280
GTIN	4045197575180
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965). Odpovídá 566940.

Norma:

Brusný kotouč s rounem se suchým zipem s vyjímatelným středícím jádrem (jako 566940; 566950).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním). Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti pro čištění (např. odstraňování nabíhavých barev) a odjehlování.

Obsah:

80 kotoučů / balení.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a násl. Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1

Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Provedení	A very fine

Stupeň jemnosti	jemné
Barva	modrá
Srovnání zrnitosti	280
Obsah	80
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Rounový kotouč se suchým zipem, Ø 115 mm, Srovnání
zrnitosti: 280

566940 280