

**Bezpečnostní skříň S-Classic typ 90, Šířka: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	981025 600
GTIN	2050001769237
Třída artiklu	96G

Popis**Provedení:**

Plášť skříňe z ocelového plechu s integrovaným zajišťovacím zařízením dveří, vnitřní korpus s chemicky odolným povrchem.

- **Uchycení polic v rastru 32 mm.**
- **Podlahová záchytná vana (dle StawaR).**
- **S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).**
- **Včetně aretačního zařízení dveří.**
- **Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.**
- **Se 4 nastavovacími pomůckami pro vyrovnávání nerovností podlahy.**

1-dvéřové

Použití:

Předpisové skladování zápalných nebezpečných látek v pracovních prostorách.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.

Lakování:

Plášť skříně a dveře volitelně světle šedá RAL7035 **nebo** bezpečnostní žlutá RAL1004 **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.

Technický popis

Počet polic	3
Počet záchytných van	1
Výška	1968 mm
Nosnost police	75 kg
Užitná šířka	450 mm
Počet vložek z děrovaného plechu	1
Šířka	596 mm
Objemná podlahová záchytná vana	22 l
Hmotnost	278 kg
Užitná výška	1742 mm
Hloubka	616 mm
Užitná hloubka	524 mm
Výškové nastavení v rastru	32 mm
Odolnost vůči ohni	90 min
Druh produktu	Bezpečnostní skříňka