

Záchytná vana na 60 l sudy pozinkovaná s mřížovým roštem., Počet sudů×obsah sudu (l): 4X60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981210 4X60
GTIN	4052462036185
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm. S pozinkovanou mříží.

Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 60 l sudů a malých obalových jednotek. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornění:

Kozlík na sudy o objemu 60 l najdete pod č. 981490.

Technický popis

Záchytný objem	61 l
Počet sudů	4
Hmotnost	49 kg

Šířka	900 mm
Skladová kapacita sudů 60 litrů	4
Obsah sudu	60 l
Hloubka	800 mm
Výška	220 mm
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Materiál	pozinkovaná
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana