



Stohovací přepravní bedna lakovaná, Typ: 2H



Údaje o objednávce

Artikové číslo	963385 2H
GTIN	4052939495118
Třída artiklu	96H

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu pro velké zatížení.

Vysoká zatížitelnost při stohování.

Velká stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.

Šedo-modrý lak.

Výška: 120 mm

Šířka: 321 mm

Hloubka: 479 mm

Šířka jmenovitého rozměru: 300 mm

Hloubka jmenovitého rozměru: 450 mm

Technický popis

Nosnost	100 kg
Zatížení při stohování	1000 kg
Stočený čtyřhranný stohovací okraj	ano
Typ	2H
Objem	14,2 l
Výška	120 mm
Materiál	Ocelový plech

Hloubka	479 mm
Typ rukojeti	Sklopná rukojeť
Barva	šedomodrý lak
Šířka	321 mm
Šířka jmenovitého rozměru	300 mm
Hloubka jmenovitého rozměru	450 mm
Označení výrobce	Řada 14/6

Příslušenství

Protiprachové víko pozinkované Vhodné pro stohovací přepravní bednu typ 2

963389 2