

Záchytná vana na 200 l sudy pozinkovaná bez mřížového roštu., Počet sudů×obsah sudu (l): 2X200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981230 2X200
GTIN	4052462022560
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Výška pro podjetí 100 mm pro přepravu pomocí zvedacích vozíků / vysokozdvíhých vozíků.
Žárově pozinkované dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. **Pro zápalné tekutiny** kategorií GHS 1 – 3 i **tekutiny ohrožující vodu** kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Upozornění:

Kozlíky na sudy a válečky na 200 l sudy naleznete pod č. 981480 – 981485.

Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3

Záchytný objem: 224 l

Výška: 365 mm

Šířka: 1200 mm

Hloubka: 800 mm

Skladová kapacita sudů 200 litrů: 2

Plošné zatížení: 1000 kg/m²

Technický popis

Skladová kapacita sudů 200 litrů	2
Obsah sudu	200 l
Šířka	1200 mm
Výška	365 mm
Záchytný objem	224 l
Hloubka	800 mm
Hmotnost	51 kg
Počet sudů	2
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana