



**Záchytná vana na 1000 l IBC bez odstavné plochy, Počet IBC×obsah IBC (litr):
2X1000**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	981440 2X1000
GTIN	4250101106767
Třída artiklu	96V

Popis

Provedení:

Z polyetylénu (PE) – lehké, odolné vůči povětrnosti, robustní.

Použití:

Pro bezpečné skladování kontejnerů **IBC** (Intermediate Bulk-Container) a **KTC** (Kubische Tank-Container). **Pro skladování tekutin, ohrožujících vodu kategorií GHS 1 – 4.** Zvláště **odolné vůči kyselinám, louhům** a olejům. Podle vlastní hmotnosti IBC/KTC vhodné pro kapaliny s maximální specifickou hmotností 1800 kg/m³. **Není dovoleno skladovat hořlavá média** (platí v Německu).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3

Záchytný objem: 1000 l

Výška: 720 mm

Šířka: 2280 mm

Hloubka: 1430 mm

Nosnost odstavného místa: 2000 kg

Hmotnost: 141 kg

Technický popis

Záchytný objem	1000 l
Obsah IBC	1000 l
Hloubka	1430 mm
Výška	720 mm
Šířka	2280 mm
Nosnost odstavného místa	2000 kg
Hmotnost	141 kg
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek zakázáno
Skladování	Skladování leptavých látek povoleno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Záchytná vana