

Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 621 mm, Výška / šířka police: 2438/2146mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990865 2438/2146
GTIN	4004514224736
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální **zatížení police:** až 720 kg, maximální **zatížení pole:** až 3 200 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Celková hloubka rámu: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídatného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.**
- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Zákaznická montáž	ano
Zatížení police	577 kg
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska	4
Police šířka	2146 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Výška	2438 mm
Šířka police = montážní rozměr	2146 mm
Šířka	2146 mm
Hloubka polic	621 mm
Hloubka	621 mm
Hloubka regálu	621 mm
Šířka regálu	2146 mm
Výška regálů	2438 mm
Tloušťka desky	16 mm
Výškové nastavení v rastru	38 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 621 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím