

## Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 469 mm, Výška / šířka police: 1981/2450mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990860 1981/2450
GTIN	4004514224606
Třída artiklu	96P

### Popis

#### Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální **zatížení police**: až 720 kg, maximální **zatížení pole**: až 3 200 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

**Celková hloubka rámu:** Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

#### Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

#### Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

- **Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídatného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.**
- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Šířka	2450 mm
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Nástavba regálu	Základní regál
Zatížení police	545 kg
Výška	1981 mm
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska	4
Šířka police = montážní rozměr	2450 mm
Hloubka polic	469 mm
Zákaznická montáž	ano
Police šířka	2450 mm
Hloubka	469 mm
Hloubka regálu	469 mm
Šířka regálu	2450 mm
Výška regálů	1981 mm
Tloušťka desky	16 mm
Výškové nastavení v rastru	38 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 469 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím