

## Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 926 mm, Výška / šířka police: 1981/1841mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990875 1981/1841
GTIN	4004514224552
Třída artiklu	97C

### Popis

#### Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální **zatížení police:** až 720 kg, maximální **zatížení pole:** až 3 200 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

**Celková hloubka rámu:** Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

#### Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

#### Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

- **Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídatného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.**
- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Šířka police = montážní rozměr	1841 mm
Police šířka	1841 mm
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Nástavba regálu	Základní regál
Hloubka polic	926 mm
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska	4
Zatížení police	720 kg
Zákaznická montáž	ano
Výška	1981 mm
Šířka	1841 mm
Hloubka	926 mm
Hloubka regálu	926 mm
Šířka regálu	1841 mm
Výška regálů	1981 mm
Tloušťka desky	16 mm
Výškové nastavení v rastru	38 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 926 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím