

Pracovní rohož Top šířka 91 cm, černá, Délka: 200cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964528 200
GTIN	662641658011
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Tyto průmyslové pracovní rohože jsou vyrobeny z vysoce kvalitních plastů, které snesou **vyšší zatížení**:

- **Tvrký a vinylový povrch odolný proti opotřebení zajišťuje optimální protiskluzovost a dlouhou životnost.**
- **Měkké jádro z vinylové pěny chrání před opotřebením. To je laminováno na vinylový povrch.**
- **Protiskluzová spodní strana RedStop™.**
- **Na všech stranách náběhové hrany pro snazší přístup.**
- **Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií. Nevhodné pro chladicí a mazací prostředky.**
- **Izolované po celém obvodu proti vnikání vlhkosti.**
- **Zpomalovač hoření, třída požární ochrany Bfl-S1.**
- **Tloušťka: 14,3 mm, hmotnost: cca 6,5 kg/m².**
- **Protiskluznost R10 dle DIN 51130 a BGR 181.**

Technický popis

Hmotnost	12 kg
----------	-------

Technický list

Zešíkmení	4-stranný
Nástrčné	ne
Protiskluzová spodní strana	ano
Materiál	Jádro z pěnového vinylu
Šířka	91 cm
Povrch	Vinyl
S bezpečnostními hranami	2-stranný
Délka	200 cm
Tloušťka	14,3 mm
Podmíněně odolné vůči většině	průmyslové tuky, pracovní látky, chemikálie
Hmotnost na plochu	6,5 kg/m ²
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181	R10
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Není odolné vůči oleji
Barva	černá
Druh produktu	Pracovní rohož