

## Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 469 mm, Výška / šířka police: 3048/1841mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990860 3048/1841
GTIN	4004514224842
Třída artiklu	96P

### Popis

#### Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální **zatížení police:** až 720 kg, maximální **zatížení pole:** až 3 200 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

**Celková hloubka rámu:** Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

#### Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

#### Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

- **Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídatného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.**
- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Výška	3048 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska	4
Šířka police = montážní rozměr	1841 mm
Zákaznická montáž	ano
Hloubka polic	469 mm
Zatížení police	610 kg
Police šířka	1841 mm
Hloubka	469 mm
Hloubka regálu	469 mm
Šířka regálu	1841 mm
Výška regálů	3048 mm
Šířka	1841 mm
Tloušťka desky	16 mm
Výškové nastavení v rastru	38 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 469 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím