

Základní regál se širokým rozpětím, hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 2000/1785mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990950 2000/1785 |
| GTIN | 4004514225757 |
| Třída artiklu | 960 |

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 – 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. **Zatížení police** maximálně 1050 kg, **zatížení pole** maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**

- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|--|-------------------------|
| Police šířka | 1785 mm |
| Šířka | 1899 mm |
| Počet skladovacích úrovní ocelové panely | 3 |
| Šířka montážního rozměru základního regálu | 1899 mm |
| Nástavba regálu | Základní regál |
| Materiál úložné úrovně | Ocelové panely |
| Hloubka polic | 600 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Zatížení police | 670 kg |
| Zákaznická montáž | ano |
| Hloubka | 600 mm |
| Hloubka regálu | 600 mm |
| Šířka regálu | 1785 mm |
| Výška regálů | 2000 mm |
| Tloušťka police | 25 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Provedení montáže | Zásuvný regál |
| Volba barev | RAL 5010, 2004 |
| Atribut názvu produktu | hloubka 600 mm |
| Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |