

Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 469 mm, Výška / šířka police: 2438/2146mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990860 2438/2146
GTIN	4004514224729
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální **zatížení police:** až 720 kg, maximální **zatížení pole:** až 3 200 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Celková hloubka rámu: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídatného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.**
- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Police šířka	2146 mm
Zákaznická montáž	ano
Šířka	2146 mm
Šířka police = montážní rozměr	2146 mm
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Nástavba regálu	Základní regál
Hloubka polic	469 mm
Zatížení police	577 kg
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska	4
Výška	2438 mm
Hloubka	469 mm
Hloubka regálu	469 mm
Šířka regálu	2146 mm
Výška regálů	2438 mm
Tloušťka desky	16 mm
Výškové nastavení v rastru	38 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 469 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím