

## Bezpečnostní dřevěná podlážka s dvojitým náběhovým profilem / široká strana, Šířka 80 cm, Rošt délka: 200cm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	964851 200
GTIN	4047482094789
Třída artiklu	96C

### Popis

#### Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dřeva** jsou bezpečně spojeny minimálně třemi ocelovými lanky. Uzávěr na koncích je z mosazi čepy se závitem se šrouby s vnitřním 6hranem. **Pružné gumové patky** zabráňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. **Odolnost** vůči většině olejů a chemikáliím. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnost:** cca 13 kg/m<sup>2</sup>. Možné **šířky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **délky roštu:** K dodání jsou všechny požadované délky (dbejte na meze manipulace). Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

**Náběhový profil:** Dodatečné zešíkmení **širokých stran** roštu.

### Technický popis

Náběhový profil	2-stranný
Hmotnost	16,8 kg
Délka roštu	200 cm
Materiál	Lišty z bukového dřeva
Odolnost	vůči většině olejů a kyselin
Výška roštu	35 mm
Zešíkmení	bez
Označení výrobce	Dřevěná podlážka
Atribut názvu produktu	Šířka 80 cm

Šířka roštu	80 cm
Druh produktu	Dřevěná podlážka