

Rohož z nitrilové gummy, uzavřená, s bezpečnostními okraji, černá / oranžová, Šířka×délka: 66X102cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964621 66X102
GTIN	662641855786
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Průmyslové podlahové rohože z nitrilové gummy s dobře viditelnými **oranžovými bezpečnostními hranami** na třech stranách.

- **Přídavné můstky na spodní straně poskytují velký „ukládací prostor“ pro nečistoty a kapaliny povrch zůstává suchý a neklouzavý.**
- **Trvanlivá robustní nitrilová guma s vysokou odolností proti opotřebení.**
- **Silně protiskuzový povrch a bezpečná přilnavost na podlaze i za vlhka. Tloušťka: 22 mm, hmotnost: cca 13 kg/m².**
- **Odolná proti průmyslovým olejům a většině chemikálií.**
- **Ochrana proti uklouznutí zkoušena dle DIN 51130 a BGR 181.**

Rohožka z nitrilové gummy uzavřená.

Upozornění:

Zvláštní rozměry lze dodat na poptávku v rastru 30,5×30,5 cm plus 5 cm u každé okrajové lišty.

Technický popis

Šířka	66 cm
-------	-------

Hmotnost na plochu	13 kg/m ²
Materiál	Nitrilová guma
S bezpečnostními hranami	3-stranný
Tloušťka	22 mm
Délka	102 cm
Nástrčné	ne
Označení výrobce	Safety Stance Solid™ Nitrile
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Odolné proti oleji
Barva	černá / oranžová
Druh produktu	Pracovní rohož