

## Přídavný regály se širokým rozpětím, hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 3000/2500mm



### Údaje o objednávce

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990955 3000/2500 |
| GTIN           | 4004514226235    |
| Třída artiklu  | 960              |

### Popis

#### Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 – 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. **Zatížení police** maximálně 1050 kg, **zatížení pole** maximálně 3500 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

#### Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

#### Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**

- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

## Technický popis

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu | 2557 mm                 |
| Šířka                                      | 2557 mm                 |
| Výška                                      | 3000 mm                 |
| Zákaznická montáž                          | ano                     |
| Nástavba regálu                            | Doplňkový regál         |
| Materiál úložné úrovně                     | Ocelové panely          |
| Hloubka polic                              | 600 mm                  |
| Police šířka                               | 2500 mm                 |
| Počet skladovacích úrovní ocelové panely   | 5                       |
| Zatížení police                            | 820 kg                  |
| Hloubka                                    | 600 mm                  |
| Hloubka regálu                             | 600 mm                  |
| Šířka regálu                               | 2500 mm                 |
| Výška regálů                               | 3000 mm                 |
| Tloušťka police                            | 25 mm                   |
| Výškové nastavení v rastru                 | 25 mm                   |
| Provedení montáže                          | Zásuvný regál           |
| Volba barev                                | RAL 5010, 2004          |
| Atribut názvu produktu                     | hloubka 600 mm          |
| Druh produktu                              | Regál s velkým rozpětím |