

Základní regál se širokým rozpětím, hloubka 1000 mm, Výška / šířka police: 2000/2140mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990970 2000/2140
GTIN	4004514225832
Třída artiklu	960

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 – 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. **Zatížení police** maximálně 1050 kg, **zatížení pole** maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**

- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nástavba regálu	Základní regál
Zákaznická montáž	ano
Počet skladovacích úrovní ocelové panely	3
Hloubka polic	1000 mm
Zatížení police	899 kg
Šířka montážního rozměru základního regálu	2254 mm
Police šířka	2140 mm
Šířka	2254 mm
Materiál úložné úrovně	Ocelové panely
Výška	2000 mm
Hloubka	1000 mm
Hloubka regálu	1000 mm
Šířka regálu	2140 mm
Výška regálů	2000 mm
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	hloubka 1000 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím