



## Jednostranně schůdné schůdky, Počet stupňů včetně platformy: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	966000 3
GTIN	4003866403332
Třída artiklu	96Z

### Popis

#### Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, **bezpečnostním můstkem** a širokou **odkládací miskou**. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Technický popis

Výška nosníku	87 mm
Pracovní výška cca	2,7 m
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Počet stupňů včetně platformy	3
Hmotnost	6 kg

Délka žebříku	1,44 m
K dispozici je odkládací miska	ano
Dolní, vnější šířka	0,45 m
Provedení stupátka	stupeň
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Výška platformy	0,7 m
Pochůznost	jednostranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík