



Jednostranně schůdné schůdky, Počet stupňů včetně platformy: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966000 4
GTIN	4003866403349
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, **bezpečnostním můstkem** a širokou **odkládací miskou**. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Pracovní výška cca	2,9 m
Počet stupňů včetně platformy	4
Délka žebříku	1,67 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Dolní, vnější šířka	0,47 m

Výška nosníku	87 mm
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Výška platformy	0,9 m
Provedení stupátka	stupeň
Hmotnost	7 kg
K dispozici je odkládací miska	ano
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Pochůznost	jednostranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík