

**Základní regál se širokým rozpětím, hloubka 800 mm, Výška / šířka police: 2000/1785mm****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990990 2000/1785 |
| GTIN           | 4004514225153    |
| Třída artiklu  | 96O              |

**Popis****Provedení:**

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 – 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. **Zatížení police** maximálně 1050 kg, **zatížení pole** maximálně 3500 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

**Použití:**

Skládání neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

**Lakování:**

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Příпустné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**

- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

## Technický popis

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Nástavba regálu                               | Základní regál          |
| Hloubka polic                                 | 800 mm                  |
| Police šířka                                  | 1785 mm                 |
| Zákaznická montáž                             | ano                     |
| Zatížení police                               | 670 kg                  |
| Materiál úložné úrovně                        | Dřevotřísková deska     |
| Šířka                                         | 1899 mm                 |
| Šířka montážního rozměru základního regálu    | 1899 mm                 |
| Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska | 3                       |
| Výška                                         | 2000 mm                 |
| Hloubka                                       | 800 mm                  |
| Hloubka regálu                                | 800 mm                  |
| Šířka regálu                                  | 1785 mm                 |
| Výška regálů                                  | 2000 mm                 |
| Tloušťka desky                                | 25 mm                   |
| Výškové nastavení v rastru                    | 25 mm                   |
| Provedení montáže                             | Zásuvný regál           |
| Volba barev                                   | RAL 5010, 2004          |
| Atribut názvu produktu                        | hloubka 800 mm          |
| Druh produktu                                 | Regál s velkým rozpětím |