

**Podesta se stupni, Počet stupňů včetně platformy: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966194 3
GTIN	4003866555291
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Sloupky s vysoce pevných hliníkových protlačovaných profilů s kanálky pro pružnou montáž. Dodávka neobsahuje madla a plošinové zábradlí. K dostání pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodiště 45°. Délka plošiny 400 mm. Obklad stupňů rýhovaný hliník. Podpěry vybavené kolečky.

Norma:**DIN EN ISO 14 122****Technický popis**

Materiál	Nosníky z vysoce pevných protlačovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka	stupeň
Výška plošiny bez zábradlí	0,6 m
Počet stupňů včetně platformy	3
Vyložení	1070 mm
Sklon schodiště	45 stupeň
Délka platformy	400 mm
Hmotnost	34 kg

Norma	DIN EN ISO 14 122
Pochůznost	jednostranné
Šířka příčky / stupně	1000 mm
Kolečka	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	300 kg
Atribut názvu produktu	Šířka stupňů 1000 mm
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky