



Teleskopické víceúčelový žebřík 4-dílný, Počet příček: 4X5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966110 4X5
GTIN	4003866419319
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík jako schůdky v jednom. Pracovní výšku lze nastavit u všech variant podle výšky příček. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemu. Pro přepravu lze složit kompaktně a s úsporou místa. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub se snadnou obsluhou a automatickou aretací. Bezpečné výškové nastavení pomocí čtyř výsuvných rukojetí z hliníkové tlakové litiny.

Norma:

DIN EN 131.

Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150 kg
Délka žebříku ve vysunutém stavu: 5,3 m
Pracovní výška dvojitého žebříku cca: 3,85 m
Pracovní výška příložného žebříku cca: 6,05 m
Délka ve složeném stavu: 1,58 m
Šířka ve složeném stavu: 0,63 m
Hloubka ve složeném stavu: 0,21 m

Technický popis

Hmotnost	16 kg
----------	-------

Pracovní výška dvojitého žebříku cca	3,85 m
Šířka ve složeném stavu	0,63 m
Norma	DIN EN 131-2
Délka žebříku ve vysunutém stavu	5,3 m
Délka ve složeném stavu	1,58 m
Počet stupňů	4x5
Pracovní výška příložného žebříku cca	6,05 m
Provedení stupátka	Příčle
Hloubka ve složeném stavu	0,21 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Typ	Program Z 600 / Z 500
Druh produktu	Víceúčelový žebřík