



## Pracovní podesta, jednotlivý modul, Typ: A



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	966150 A
GTIN	4003866402618
Třída artiklu	96Z

### Popis

#### Provedení:

Mimořádně tuhé spojení, celá konstrukce z lehkého kovu odolná proti korozi a povětrnostním vlivům. Stupně z rýhovaného hliníkového plechu 555×250 mm. Modulární konstrukce pro měnitelné a rozšířitelné konfigurace. Nastavbové moduly ve 4 různých výškách. Jako dvoustupňový základní modul až se třemi nastavnými stupni se hodí pro mobilní použití. Nastavba možná od modulu typu B.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Technický popis

Pracovní výška	2,2 m
Provedení stupátka	stupeň
Šířka příčky / stupně	555 mm
Hmotnost jednotlivého modulu	2,9 kg
Hloubka příček / stupňů	250 mm
Kombinace modulů	A
Materiál	Celá konstrukce z lehkého kovu, stupně z rýhovaného hliníkového plechu

Hloubka podesty	0,3 m
Norma	DIN EN 14183
Výška plošiny bez zábradlí	0,2 m
Pochůznost	jednostranný
Počet stupňů včetně platformy	1
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta