

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Technický popis**

Pracovní výška cca	2,45 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Dolní, vnější šířka	0,43 m
Počet stupňů	2x4
Hloubka příček / stupňů	85 mm

Délka žebříku	0,97 m
Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení
Hmotnost	6 kg
Provedení stupátka	stupeň
Výška nosníku	87 mm
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík