



Teleskopické víceúčelový žebřík 4-dílný, Počet příček: 4X6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966110 4X6
GTIN	4003866419326
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík jako schůdky v jednom. Pracovní výšku lze nastavit u všech variant podle výšky příček. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemu. Pro přepravu lze složit kompaktně a s úsporou místa. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub se snadnou obsluhou a automatickou aretací. Bezpečné výškové nastavení pomocí čtyř výsuvných rukojetí z hliníkové tlakové litiny.

Norma:

DIN EN 131.

Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150 kg
Délka žebříku ve vysunutém stavu: 6,4 m
Pracovní výška dvojitého žebříku cca: 4,4 m
Pracovní výška příložného žebříku cca: 7,1 m
Délka ve složeném stavu: 1,86 m
Šířka ve složeném stavu: 0,7 m
Hloubka ve složeném stavu: 0,21 m

Technický popis

Šířka ve složeném stavu	0,7 m
-------------------------	-------

Délka žebříku ve vysunutém stavu	6,4 m
Hmotnost	20 kg
Provedení stupátka	Příčle
Pracovní výška dvojitého žebříku cca	4,4 m
Délka ve složeném stavu	1,86 m
Hloubka ve složeném stavu	0,21 m
Počet stupňů	4×6
Pracovní výška příložného žebříku cca	7,1 m
Norma	DIN EN 131-2
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Typ	Program Z 600 / Z 500
Druh produktu	Víceúčelový žebřík