

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X6****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Pracovní výška cca	2,85 m
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Provedení stupátka	stupeň
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení
Počet stupňů	2x6

Hmotnost	9 kg
Délka žebříku	1,43 m
Výška nosníku	87 mm
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Dolní, vnější šířka	0,47 m
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík