

Garant

Boční stěna s upevňovacím materiálem, sada, Hloubka 600 mm, Výška: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990110 2500
GTIN	4045197518163
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

S □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háčků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Tuto naleznete ve skupině 95. Boční stěna se skládá ze dvou děrovaných stěn, které se připevní na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

K zakrytí boční strany na konci regálu (nelze montovat mezi dva regály). K zakrytí kompletního regálového pole zprava i zleva se musí objednat 2 boční stěny.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Zákaznická montáž	ano
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku	ne
Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Šířka	600 mm

Nástavba boční stěny	dvoudílné
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano
Vhodné pro hloubku regálu	600 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál	ano
Oblast použití	Regál s policemi
Výška	2500 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Druh produktu	Boční stěna