

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Pracovní výška cca	3,1 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Délka žebříku	1,66 m
Provedení stupátka	stupeň
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení

Hmotnost	10,5 kg
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Počet stupňů	2×7
Dolní, vnější šířka	0,5 m
Výška nosníku	87 mm
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík