

**Jednostranně schůdné schůdky, Počet stupňů včetně platformy: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966000 10
GTIN	4003866403400
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, **bezpečnostním můstkem** a širokou **odkládací miskou**. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

**Norma:****DIN EN 131.****Technický popis**

Hloubka příček / stupňů	85 mm
Počet stupňů včetně platformy	10
Pracovní výška cca	4,2 m
Provedení stupátka	stupeň

Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Výška platformy	2,2 m
K dispozici je odkládací miska	ano
Výška nosníku	87 mm
Hmotnost	14 kg
Dolní, vnější šířka	0,61 m
Délka žebříku	3,05 m
Pochůznost	jednostranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík