

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Hloubka příček / stupňů	85 mm
Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Pracovní výška cca	3,35 m
Výška nosníku	87 mm
Počet stupňů	2x8

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hmotnost	12 kg
Délka žebříku	1,9 m
Dolní, vnější šířka	0,52 m
Provedení stupátka	stupeň
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík