



Hliníková pracovní podesta, Počet stupňů včetně platformy: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966148 2
GTIN	4003866400324
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Hloubka příček / stupňů	200 mm
Šířka půdorysné plochy	0,64 m
Šířka platformy	577 mm
Pochůznost	jednostranný
Hloubka půdorysné plochy	0,67 m
Provedení stupátka	stupeň
Materiál	Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
Pracovní výška cca	2,4 m
Výška plošiny bez zábradlí	0,4 m

Norma	DIN EN 14183
Počet stupňů včetně platformy	2
Hloubka platformy	350 mm
Hmotnost	5,5 kg
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta

Příslušenství

Zástrčná patka Typ 1	966320 1
----------------------	----------