



Teleskopické víceúčelový žebřík 4-dílný, Počet příček: 4X3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966110 4X3
GTIN	4003866419340
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík jako schůdky v jednom. Pracovní výšku lze nastavit u všech variant podle výšky příček. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemu. Pro přepravu lze složit kompaktně a s úsporou místa. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub se snadnou obsluhou a automatickou aretací. Bezpečné výškové nastavení pomocí čtyř výsuvných rukojetí z hliníkové tlakové litiny.

Norma:

DIN EN 131.

Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150 kg
Délka žebříku ve vysunutém stavu: 3,1 m
Pracovní výška dvojitého žebříku cca: 2,75 m
Pracovní výška příložného žebříku cca: 3,85 m
Délka ve složeném stavu: 1,05 m
Šířka ve složeném stavu: 0,5 m
Hloubka ve složeném stavu: 0,21 m

Technický popis

Hloubka ve složeném stavu	0,21 m
---------------------------	--------

Šířka ve složeném stavu	0,5 m
Norma	DIN EN 131-2
Počet stupňů	4×3
Hmotnost	10 kg
Pracovní výška příložného žebříku cca	3,85 m
Délka ve složeném stavu	1,05 m
Provedení stupátka	Příčle
Pracovní výška dvojitého žebříku cca	2,75 m
Délka žebříku ve vysunutém stavu	3,1 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Typ	Program Z 600 / Z 500
Druh produktu	Víceúčelový žebřík